



**CORAME SAS**  
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME  
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45  
www.corame.fr info@corame.fr

Nous mesurons.



## Mini-thermomètre étanche

Robuste, il convient à tous types  
d'applications

---

Universel pour la mesure de température

---

Robuste

---

Prêt à l'emploi en appuyant sur un bouton

---



°C

Les mini-thermomètres d'immersion/pénétration sont utilisés pour la mesure de température de l'air, des liquides, voire même de solides (poudres, aliments, ...).

Ils peuvent être utilisés partout : dans les secteurs alimentaires ou pharmaceutiques ainsi que dans les secteurs du chauffage et la climatisation.

# Le nouveau mini-thermomètre étanche

## Allumez, mesurez, terminez !



Le mini-thermomètre étanche, lorsqu'il est utilisé en contrôle de température en applications alimentaires, est nettoyé tout simplement en le passant sous l'eau ou au lave-vaisselle.

Que ce soit pour les industries alimentaires, pharmaceutiques, les frigoristes, les climaticiens, ...le mini thermomètre est adapté pour de nombreuses applications.

### Caractéristiques techniques :

- Étanche, IP67
- Étendue de mesure -20 ... +230 °C
- Affichage °C ou °F
- Indication état de la pile
- Bouton Min/Max/Hold
- Remplacement aisé de la pile
- Longueur de sonde 120 mm
- Livré avec support/protection

## Données techniques

|                       | Mini-thermomètre étanche  | Mini-thermomètre de pénétration   | Mini-thermomètre de pénétration  | Mini-thermomètre pour mesure de surface                 |
|-----------------------|---|---|--|---|
| Etendue               | -20 ... +230 °C   | -50 ... +150 °C   | -50 ... +250 °C  | -50 ... +300 °C   |
|                       | 120 mm  | 133 mm  | 213 mm   | 120 mm  |
| Précision<br>±1 Digit | ±1 °C (-20 ... +53,9 °C)<br>±0,8 °C (+54 ... +90 °C)<br>±1 °C (+90,1 ... +180 °C)<br>±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C) | ±1 °C (-10 ... +99,9 °C)<br>±2 °C (-30 ... -10,1 °C)<br>±2%v.m.<br>(+100 ... +150 °C) | ±1 °C (-10 ... +99,9 °C)<br>±2% v.m.<br>(+100 ... +199,9 °C)<br>±3% v.m.(+200 ... +250 °C) | ±1 °C (-30 ... +250 °C)<br>±2 °C (étendue restante)     |
| Résolution            | 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)<br>1 °C (étendue restante)   | 0,1 °C (-19,9 ... +150 °C)<br>1 °C (étendue restante)                                 | 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)<br>1 °C (étendue restante)                                    | 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)<br>1 °C (étendue restante) |
| Temp.                 | -10 ... +50 °C  |   |  |   |
| Type de pile          | Pile bouton LR44  |   |  |   |
| Affichage             | LCD 1 ligne   |   |  |   |
| Garantie              | 2 ans   |   |  |   |



Mesure de la température en alimentaire.



Mesure de température ambiante.




Support/protection. Toujours à portée de main.



Nettoyage du mini-thermomètre par simple rinçage sous l'eau.

## Le compagnon idéal pour :



### Caractéristiques techniques communes :

- Ecran large
- Indication état de la pile
- Remplacement aisé de la pile
- Affichage °C ou °F
- Livré avec support/protection

### Mini-thermomètre de pénétration

Mini-thermomètre d'immersion/pénétration, longueur 133 mm, jusqu'à +150 °C, livré avec pile



Réf. 0560 1110

#### Autres caractéristiques techniques

##### Mini-thermomètre de pénétration:

- Etendue de mesure -50 ... +150 °C
- Longueur de sonde 133 mm

### Mini-thermomètre de pénétration

Mini-thermomètre d'immersion/pénétration, longueur 213 mm, jusqu'à +250 °C, livré avec pile



Réf. 0560 1111

#### Autres caractéristiques techniques

##### Mini-thermomètre de pénétration:

- Etendue de mesure -50 ... +250 °C
- Longueur de sonde 213 mm

### Mini-thermomètre pour mesure de surface

Mini-thermomètre pour des mesures de surface, jusqu'à 300°C, longueur 120 mm, livré avec avec pile



Réf. 0560 1109

#### Autres caractéristiques techniques

##### Mini-thermomètre de surface:

- Universel pour la mesure de température de surface
- Longueur de sonde 120 mm
- Surface de contact Ø15 mm
- Etendue de mesure -50 ... +300 °C



**CORAME SAS**  
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME  
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45  
[www.corame.fr](http://www.corame.fr) [info@corame.fr](mailto:info@corame.fr)

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraîchers  
57600 FORBACH  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
[info@testo.fr](mailto:info@testo.fr)